

DENTAURUM NEW YEAR 2022 SPECIAL CAMPAIGN

歯科セラミックス用ステイン材

ceraMotion® One Touch

セラモーション ワンタッチ

Liquid	Glaze
2D Paste	3D Paste

PARTIAL LINE UP

2D Paste 表面の色調調整に使用します。



3D Paste 主に厚みを出したい部分に使用します。ピンク色には蛍光性はありません。



ペーストタイプ セラミックス

■ ニケイ酸リチウムと
ジルコニアフレームに使用可能

■ 陶材と同じ強度115MPaで、
ビルドアップが可能 (最大0.5mmまで)

■ 焼成温度を統一することにより、
少ない焼成回数で完成

■ 別売のユニバーサルステイン
(粉・液タイプ)と混和することで
多彩な色調を表現

ファーンズ スケジュール (2D/3D/グレース)

	開始温度 (℃)	乾燥時間 (min)	昇温速度 (℃/min)	真空開始温度 (℃)	真空停止温度 (℃)	焼成温度 (℃)	保留時間 (min)
1次焼成	450	8	55	450	730	730	1
2次焼成	450	8	55	450	720	720	1

※スケジュールは各機種により微調整する必要があります。

種 類	内 容
グレース	ブライト トランスバ
リキッド	2D デイルティング、3D リフレッシュ
2Dペースト	ボディーA、ボディーB、ボディーC、ボディーD、 ハニー、ホワイト、グレースブルー、パイオレット I2、I3、ボディーR、ボディーL ボディーR+、ボディーオレンジ
3Dペースト	デンチン ブリーチ、デンチン ライト、デンチン ミディアム デンチン ダーク、トランスバ、インサイザルオパール ブライト I3、I2、ルーミン、オパールグレース、オパールハニー、オパールブルー ニュートラル、ジンジバル 1、ジンジバル 2、ジンジバル 3 ジンジバル 4、ジンジバル ホワイト、ジンジバルトランスバ、 ジンジバル モディファイヤー

医療機器認証番号302AGBZX0018000

DOI DENTALEAD

D
DENTAURUM

DENTAURUM NEW YEAR 2022 SPECIAL CAMPAIGN

キャンペーン期間 **2022.1.17 MON ▶ 2.28 MON**

平素は格別のご高配を賜り、ありがとうございます。
このたび「デントウラム ニューイヤー2022 スペシャル キャンペーン」を実施させていただきます。
デントウラム製品各種を**特別価格**にてご提供いたします。
ぜひ、この機会にご購入をご検討いただきますようお願い申し上げます。

▼NEW PRODUCT!

for
3D PRINTER
MATERIAL

3Dプリンター用 急速加熱型リン酸塩系埋没材

rema®
CAD/Vest

レマ キャド ベスト

◆急速加熱に対応

- ◆滑らかで均一な表面性状
- ◆一度に複数の埋没が可能
- ◆良好な適合性を実現


※対応していない樹脂もございます。

種類・容量	オーダーNo.
粉 20kg (250g×80袋)	105-725-00
専用液 1000mL	105-728-00

医療機器届出番号 27B1X00020303002



[物性] 初期硬化時間:10分 流動性:160mm
[焼却スケジュール]



FAX オーダーシート

24時間 お や く に
FAX 0120-24-0892 **5,000円(税別)以上** ご注文いただきますと、
送料無料とさせていただきます。

ラボ・医院名	TEL - -	ご住所 〒 -
	FAX - -	

ご注文商品 記入欄

製品名	オーダー No.	数量
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

※コピーしてご利用ください

お問合せ先



株式会社 デンタリード

本 社／大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448 フリーFAX: **0120(24)0892**

東京営業所／東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社

<https://www.dentalead.co.jp>



キャンペーン期間中、デントウラム製品各種を**特別価格**にてご提供いたします。

**DENTAURUM NEW YEAR 2022
SPECIAL CAMPAIGN**

キャンペーン期間 **2022.1.17** MON ▶ **2.28** MON

鑄造床用リン酸塩系埋没材／急速加熱対応型

レマダイナミック S

最終焼却温度のリングファネスに
直接入れることが可能



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg(180g×112袋)	105-600-50
専用液 1,000mL	105-620-50
スピードリキッド 1,000mL	105-623-50

医療機器届出番号 27B1X00020220024

鑄造床用リン酸塩系埋没材

レマエグザクト F

硬化後、室内からファネスの
最高昇温速度での加熱が可能



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg(400g×50袋)	105-020-50
専用液 1,000mL	105-501-00

医療機器届出番号 27B1X00020220027

鑄造床用リン酸塩系埋没材

レマエグザクト

ベーシックな埋没材
寒天印象、シリコン印象の
どちらにも対応



種類・容量	オーダーNo
粉末 20kg(400g×50袋)	105-020-00
専用液 1,000mL	105-501-00

医療機器届出番号 27B1X00020220023

シートワックス

キャストイング ワックス スムーズ

滑沢なシート表面




サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.2mm	15枚	114-420-00
7×15cm・0.25mm		114-425-00
7×15cm・0.3mm		114-430-00
7×15cm・0.35mm		114-435-00
7×15cm・0.4mm		114-440-00
7×15cm・0.5mm		114-450-00
7×15cm・0.6mm		114-460-00
7×15cm・0.7mm		114-470-00
7×15cm・0.8mm		114-480-00
7×15cm・1.0mm		114-500-00

医療機器届出番号 27B1X00020221024


ワックスパターン

ワックスパターン

貼り付けやすく、安定性があり、テンションフリー



(PK) 小臼歯用クラスプ (MK) 大臼歯用クラスプ (RK) リングクラスプ(曲) (RKG) リングクラスプ(直) (RNM) 丸穴



種類(形状・サイズ)	オーダーNo
(PK) 小臼歯用クラスプ	110-001-00
(MK) 大臼歯用クラスプ	110-002-00
(RK) リングクラスプ(曲)	110-005-00
(RKG) リングクラスプ(直)	110-013-00
(RNM) 丸穴	110-103-00

医療機器届出番号 27B1X00020221018

クラウン&ブリッジ用リン酸塩系埋没材
急速加熱対応型プレシヤス・ノンプレシヤス・ノンプレシヤス・ノンプレシヤス

キャストリットオールスピード

950℃の
リングファネスに
直接入れることが可能



種類・容量	オーダーNo
粉末 6kg(150g×40袋)	105-741-00
オールスピード液 1,000mL	105-745-00

医療機器届出番号 27B1X00020220040

3Dプリンター用 急速加熱型リン酸塩系埋没材



急速加熱に対応

種類・容量	オーダーNo
粉 20kg (250g×80袋)	105-725-00
専用液 1000mL	105-728-00

医療機器届出番号 27B1X00020303002

※対応していない樹脂もございます。



NEW


for
3D PRINTER
MATERIAL

シートワックス

キャストイングワックス グリーン

表面が波打ったシートワックス

■細(葉脈状)



サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.35mm	15枚	117-035-00
7×15cm・0.4mm		117-040-00
7×15cm・0.45mm		117-045-00
7×15cm・0.5mm		117-050-00
7×15cm・0.6mm		117-060-00

■中(葉脈状)




サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.3mm	15枚	117-130-00
7×15cm・0.35mm		117-135-00
7×15cm・0.4mm		117-140-00
7×15cm・0.45mm		117-145-00
7×15cm・0.5mm		117-150-00
7×15cm・0.6mm		117-160-00

■粗(葉脈状)



サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.35mm	15枚	117-235-00
7×15cm・0.4mm		117-240-00
7×15cm・0.45mm		117-245-00
7×15cm・0.5mm		117-250-00
7×15cm・0.6mm		117-260-00

■粗(粒状)



サイズ(大きさ・厚さ)	入数(1箱)	オーダーNo
7×15cm・0.4mm	15枚	118-040-00
7×15cm・0.45mm		118-045-00
7×15cm・0.5mm		118-050-00
7×15cm・0.6mm		118-060-00

医療機器届出番号 27B1X00020221024

鑄造床用コバルトクロム合金

レマニウム GM380 プラス

優れた生体親和性
オーバーヒートしにくいので
滑らかで美しい仕上がりを実現



容量	オーダーNo
1kg	102-001-10

医療機器届出番号 221AGBZX00212000

鑄造床用コバルトクロム合金

レマニウム GM800 プラス

強度に優れ、破折しにくい
オーバーヒートしにくいので
滑らかで美しい仕上がりを実現



容量	オーダーNo
1kg	102-200-10

医療機器届出番号 221AGBZX00213000

陶材焼付用コバルトクロム合金

レマニウム スター

硬度を抑え、スムーズな切削・研磨が可能



容量	オーダーNo
250g	102-622-00
1,000g	102-620-00

医療機器届出番号 222AGBZX00280000

複製型製作用シリコン印象材

エコジルプラス

低粘性で、操作しやすい ショアー硬度: 20

容量	オーダーNo
エコジルプラスA	5kg 108-705-10
エコジルプラスB	5kg 108-706-10
エコジルプラスABセット	各1kg 108-703-60


医療機器届出番号 27B1X00020225005



アンダーカットブロックアウト材

ガメックス N

軟らかく、
様々な用途に使用可能




色調	容量	オーダーNo
黄色	650g	168-015-50

アクリルデンチャーベース補強材

グリッドストレングスナー

種類	厚さ	入数	オーダーNo
ステンレス	0.4mm	10枚	318-004-00
ゴールド			318-104-00
		3枚	318-104-03


医療機器承認番号 202008ZY00635000



ワックスパターン用接着液

ワックスフィックス

耐火模型に塗布し、ワックスを
しっかり接着



容量	オーダーNo
50mL	110-210-00

ダイヤモンドバー

ダイアシント

ダイヤモンド粒子が中まで詰まっているので、
無駄なく使用できる焼結ダイヤモンドバー

種類	シャフト径	入数	オーダーNo
A	φ2.35mm (ストレートHP用)	1本	137-820-00
B			137-821-00
C			137-822-00
D			137-823-00
E			137-824-00
F			137-825-00
G			137-826-00
H			137-827-00
I			137-828-00
K			137-829-00
L			137-830-00
M			137-831-00

医療機器届出番号 27B1X00020221081